

さらに!!

防曇効果がアップした VF plus+ コート!

VF plus+ コート対応製品 : RS-80B VF-P, S-980 VF-P

VF plus+ コートは従来の防曇コートと比べ、防曇性能がさらにアップしました!!

「VF plus+ コートレンズと従来の防曇コートレンズとの比較」

◆ 試験例 ◆ (当社オリジナル)


【方法】レンズを3分間蒸気に当て、その後3分乾燥。これを1サイクルとして回数を勘定する。

【結果】6回曇らない。



■ 防曇性能比較試験 ■

[欧州規格EN166 防曇レンズの規定]
 レンズを蒸留水へ2時間浸し、乾燥後50℃のウォーターバスの上にかざして8秒以上曇らないこと。



■ 超親水性VFplusコーティングの原理 ■

レンズ表面に付いた小さな水滴が、丸くならず薄く広がり膜を形成することによって、良好な視界を確保します。

