

## 防曇効果がアップした VF plus+ コートレンズ!

VF plus+ コートシリーズは従来の防曇コートと比べ、防曇性能が更にアップしました!!

### RS-80B VF-P

VF plus コートレンズ  
オーバーグラスタイプ



### S-980 VF-P

VF plus コートレンズ  
超軽量タイプ




## VF plus+ コートレンズと従来の防曇コートレンズとの比較


### ■超親水性VF plusコーティングの原理■

レンズ表面に付いた小さな水滴が、丸くならず薄く広がり膜を形成することによって、良好な視界を確保します。くもりの原因である水滴を発生させません。

コートなしレンズ



VF plus コート



※ コート剤の特徴によりレンズ表面が白っぽくなる場合があります。そのときは同梱のめがね拭きで拭いてください。

### ■防曇性能比較試験■

〔欧州規格EN166 防曇レンズの規定〕  
レンズを蒸留水へ2時間浸し、乾燥後50℃のウォーターバスの上にかざして8秒以上曇らないこと。  
(VF plus : 45秒以上)

